


自動ドア用

# プロセーフ OA-720CAN



カラーバリエーション



シルバー ホワイト ブラック



## | CAN通信で安心。専用アプリでステータスを可視化。

CAN通信によりセンサー機能のモニタリングを行っております。いち早く異常を発見できるので未然にトラブルを防ぐ事が可能です。また専用アプリにて過去エラー履歴を確認する事が出来ます。

## | あらゆる設置環境に適應

エリア左右振り機能により、細かなエリア設定が可能です。また当社独自のN-Pro(マイコン制御ソフト)により、雨/雪/虫や取付面のひずみによる誤動作を低減しています。

## | シンクロドアウェイによる安全性を提供

CAN通信により内外のドアウェイエリアをシンクロドアウェイエリアとして機能させ、通行者のゆっくりした通過や立ち止まりに対し高い安全性を実現します。

## | 空調効率を考えた「ECOモード」

「ECOモード」搭載により、通行者の方向を判断し、退出時の自動ドア開放時間を減らし空調効率を改善します。



とっても簡単♪

もっと細やかに。  
もっとわかりやすく。




スマートデバイス  
設定機種

※スマートデバイスでの設定には  
OR-1CAN(別売)が必要です。

※設定に使用できるスマートデバイスは、  
Bluetooth Low Energy機能が必要です。


## 検出エリア図

### エリア構成



取付高さ	2000	2200	3000	3500	4000
A	130	170	200	230	270
B	300	380	450	530	600
C	520	660	790	920	1050
D	760	950	1140	1330	1520
E	1040	1300	1560	1820	2080
F	1320	1650	1980	2310	2640
G	990	1240	1480	1730	1980
H	1500	1880	2250	2630	3000
I	2050	2570	3080	3590	4100

### 検出エリア [単位:m]




※上記数値は、センサー取付位置がドア面から300mm、ドア側エリア・外側エリアともに標準位置での値です。

※上記数値は、照射エリアの表記であり、進入スピード、服の色や、および床の色や材質により人(物)を検出する位置が異なります。

## 仕様

型 式	OA-720CAN
取 付 高 さ	2.0~4.0m以内
検 出 方 式	近赤外線反射方式
検出エリア可変範囲	奥行方向: -15°~+10°(無段階) 左右方向: 左右各10°(無段階)
電 源	DC12V~24V
消 費 電 力	1.5W以内
出 力	CAN通信(CAN High, CAN Low)
出力保持時間	約0.5秒
仕様周囲温度	-20°~+55°(結露なきこと)
保護等級	IP30(天井に取り付け、雨滴からの保護をすること)
E S P E	タイプ2
パフォーマンスレベル	d
カ テ ゴ リ	2
質 量	約330g(本体のみ)
付 属 品	配線用コード(0.5m)×1、取扱説明書×1、取付型紙×1

## 外形寸法図 [単位:mm]




取付適合穴:  $\Phi 128 \sim \Phi 135$   
天井板厚: 2~25mm

## オプション(別売)

・露出取付キット

・CANケーブル



設置現場に合わせて選定ください。  
詳細は弊社までお問い合わせください。

・終端抵抗  
・TR-120



### 安全上のご注意・ご使用上の注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

### ご購入の前に

●本カタログに掲載の製品は、盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお、万が一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。  
●掲載内容は2017年11月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。●印刷物と実物では多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。  
●本製品には、設定時専用アプリ『オプテックス自動ドア設定』が必要です。専用アプリは無料でご使用いただけますが、ダウンロードには別途通信料が発生し、お客さまのご負担となります(専用アプリのバージョンアップの際に専用アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。専用アプリをインストールしたスマートデバイスの変更、売却、および、携帯電話会社との契約解除等の際には、必ず専用アプリは事前に削除してください。不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。尚、専用アプリは日本国内に限りご使用ください。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。オプテックス株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

お求め・お問い合わせ

## オプテックス株式会社

本 社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12  
TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030

東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F  
TEL.03-5733-1723 FAX.03-5473-3990

Copyright (C) 2017 OPTEX CO., LTD.

72253-04-00012-1908