


自動ドア用

ビームスイッチ

# OS-10 CAN シリーズ

■ 終端抵抗あり	OS-10CAN	… 対向型センサーヘッド1セットパック
■ 終端抵抗なし	OS-10CAN NR	… 対向型センサーヘッド1セットパック
■ 終端抵抗あり	OS-10CAN (R)	… 回帰反射型センサーヘッド1セットパック
■ 終端抵抗なし	OS-10CAN (R) NR	… 回帰反射型センサーヘッド1セットパック



とっても簡単♪

もっと細やかに。  
もっとわかりやすく。

スマートデバイス  
設定機種

※スマートデバイスでの設定にはOR-1CAN (別売)が必要です。  
※設定に使用できるスマートデバイスは、Bluetooth Low Energy機能が必要です。

## | CAN通信で安心。専用アプリでステータスを可視化。


CAN通信によりセンサー機能のモニタリングを行っております。いち早く異常を発見できるので未然にトラブルを防ぐ事が可能です。また専用アプリにて過去エラー履歴を確認する事が出来ます。

## | 簡単調整

設定アプリにて「感度調整」を実行頂く事で取付場所に応じた最適感度に設定できます。スクリューレスの端子台により、結線ボタンを押しながらシールド線を差し込むだけで接続が完了します。

## | あらゆる設置環境に適応

業界最小の2ビーム対応アンプですので、設置スペースの少ない環境でもご使用いただけます。



仕様

型式	終端抵抗あり	OS-10CAN	終端抵抗なし	OS-10CAN NR	終端抵抗あり	OS-10CAN (R)	終端抵抗なし	OS-10CAN (R) NR
検出距離	対向10m以内				帰反射2m以内			
検出方式	近赤外線反射方式				近赤外線反射方式			
電源	DC12V~24V				DC12V~24V			
消費電力	1.0W以内				1.0W以内			
出力方式	CAN通信 (CAN High, CAN Low)				CAN通信 (CAN High, CAN Low)			
出力保持時間	約0.5秒				約0.5秒			
応答速度	0.1秒以内				0.1秒以内			
使用周囲温度	-20°~+55°				-20°~+55°			
保護等級	IP30 (無目内に取り付け、雨適からの保護をすること)				IP30 (無目内に取り付け、雨適からの保護をすること)			
ESPE	タイプ 2				タイプ 2			
パフォーマンスレベル	d				d			
カテゴリ	2				2			
質量	アンブ部 約90g / センサーヘッド約110g				アンブ部 約90g / センサーヘッド約110g			
付属品	アンブ×1、取付ビス×1、取扱説明書×1、センサーヘッド投・受(シールド線)×各1				アンブ×1、取付ビス×1、取扱説明書×1、センサーヘッド投・受(シールド線)×各1			

※ 補助光電を2台設置される場合は、OS-10CANと OS-10CAN NR、または OS-10CAN(R)と OS-10CAN(R) NRを各1台ずつ設置してください。それ以外の組み合わせで設置されると予期せぬ挙動を生じる場合があります。

オプション(別売)

- 対向型 角プレート (OS-10CAN用)
  - ・シルバー
  - ・鏡面
  - ・ブロンズ
- 帰反射型 プレート (OS-10CAN(R) 用)
  - ・シルバー
  - ・鏡面
  - ・ブロンズ
- 反射ミラー
- センサーヘッド
  - 対向型用
  - ・5m
  - ・10m
  - 帰反射型用
  - ・5m
- センサーヘッド 露出ケース
- ワンブッシュ プレート
  - ・鏡面
- CANケーブル
 

設置現場に合わせてご選定ください。詳細は弊社までお問い合わせください。
- 終端抵抗
  - ・TR-120

※ 必須オプション

⚠️ 安全上のご注意・ご使用上の注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

ご購入の前に

●本カタログに掲載の製品は、盗難・災害・事故などを防止するものではありません。なお、万が一発生した盗難・災害・事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。  
 ●掲載内容は2017年11月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。●印刷物と実物では多少色味が違うことがあります。予めご了承ください。  
 ●本製品には、設定時専用アプリ『オプテックス自動ドア設定』が必要です。専用アプリは無料でご利用いただけますが、ダウンロードには別途通信料が発生し、お客さまのご負担となります(専用アプリのバージョンアップの際や専用アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。専用アプリをインストールしたスマートデバイスの変更、売却、および、携帯電話会社との契約解除等の際には、必ず専用アプリは事前に削除してください。不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。尚、専用アプリは日本国内に限りご使用ください。

※Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。オプテックス株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

本社 520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12  
 TEL.077-579-8700 FAX.077-579-7030  
 東京支店 105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ3F  
 TEL.03-5733-1723 FAX.03-5473-3990