




単位 [mm]

| ウインド | 標準ウインド |      |      | 高所用ウインド |      |
|------|--------|------|------|---------|------|
| 取付高さ | 2500   | 3500 | 4500 | 5500    | 6500 |
| A    | 150    | 210  | 280  | 340     | 400  |
| B    | 560    | 790  | 1010 | 1240    | 1470 |
| C    | 680    | 960  | 1240 | 1510    | 1790 |
| D    | 1340   | 1870 | 2410 | 2940    | 3480 |
| E    | 1530   | 2150 | 2760 | 2790    | 3300 |
| F    | 3640   | 5100 | 6560 | 7230    | 8550 |
| G    | 3840   | 5380 | 6910 | 7620    | 9010 |
| Z    | 150    | 220  | 280  | 340     | 410  |

※エリア設定に関しては、取付高さに関係なく、奥行き(D)を3.0~4.0mになるように配置してください。

3.0m以上でご使用の際は、動作確認を充分行い、不安定動作のないことを確認してご使用ください。

上記数値は、照射スポットの表記であり、進入スピード、服の色や材質、および床の色や材質により人（物）を検出する位置が異なります。

